



WNT954



W.1 Klawisz 2-krotny z soczewkami do modułu KNX IP55, szary

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Materiały

Kolor Szary
 Kod RAL 7011
 Wykończenie powierzchni Mat
 Materiał Tworzywo sztuczne
 Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm
 Szerokość 71 mm
 Głębokość 27 mm

Pojemność

Liczba modułów 4

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zatrząsk bagnetowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55
 Odporność na uderzenie IK IK05
 Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Montaż natynkowy lub podtynkowy
 Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
 Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 2-krotny i przycisk grupowy, 2-krotny

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element bazowy

Odpowiednie do

cubyko

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
 Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
 Zgodność z RoHS Tak