



WNT954



IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Έλεγχος και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Υλικά

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Χρώμα Γκρι 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

Με αποτύπωμα Όχι

Ρύθμιση

με σύμβολο αφής Όχι

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι