



WNT954B



## 2 touches KNX à voyants cubyko blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

#### Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
--	-----

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

#### Textes

Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

#### Adapté à

Hager cubyko

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui