



WNT954B



**2 touches KNX à voyants cubyko blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Matière**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %  
Couleur Blanc polaire  
Code RAL 9010  
Finition Mat  
Matériau Plastique  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm  
Largeur 71 mm  
Profondeur 27 mm

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Raccordement**

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55  
Résistance aux chocs IK IK05  
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer  
Éclairage Pour signalisation et commutation de contrôle  
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui