



WNT954B



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha	Alavanca com tranca
------------------------	---------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim