



WNT964

IP55

### 2 touches KNX pour 2 éclairages cubyko gris

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Textes

Impression	Avec inscription « 0 - 1 »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

##### Adapté à

Hager cubyko

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui