



WNT964

IP55

Wip 2-voudig, W.1, I/O opdruk, grijs

Technische karakteristieken

Architectuur

| | |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Dubbele toets |
|-------------------|---------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7011 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 27 mm |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|------------------------|-----------------|
| Type connector/stekker | Bajonetsluiting |
|------------------------|-----------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

| | |
|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse | IP55 met gesloten deksel |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|---|
| afdruk | Met opdruk "0 - 1" |
| Montagewijze | Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw |
| Drukknop | Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп 2-voudig en serie-drukkноп 2-voudig |

Identificatie

| | |
|---------------|------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met toets |
|---------------|------------------------|

Geschikt voor

| | |
|--------------|--|
| Hager cubyko | |
|--------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |