



WNT964

IP55

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Cinzento
Código RAL 7011
Acabamento Mate
Material Plástico
Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 27 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha Alavanca com tranca

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP55
Resistência ao impactos IK IK05

Textos

Impressão Com impressão "0 - 1"
Modo de instalação Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
REACH - livre de SVHC Sim
Conformidade RoHS Sim