



WNT964

IP55

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

#### Υλικά

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "0 - 1"

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

#### Κατάλληλο για

cubyko

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι