



WNT964B

IP55

**2 touches KNX pour 2 éclairages cubyko blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Matière**

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Plastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 27 mm

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Raccordement**

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Impression Avec inscription « 0 - 1 »

Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui