



WNT964B

Wip 2-voudig, W.1, I/O opdruk, polarwit

#### Technische karakteristieken

##### Architectuur

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Dubbele toets |
|-------------------|---------------|

##### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| RAL-kleur              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Kunststof   |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 27 mm |

##### Aansluiting

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type connector/stekker | Bajonetsluiting |
|------------------------|-----------------|

##### Connectiviteit

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

##### Uitrusting

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

##### Teksten

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| afdruk       | Met opdruk "0"                                                          |
| Montagewijze | Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw                             |
| Drukknop     | Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig |

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |