



WNT964B

IP55

**Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 2

**Materiali**

Colore Bianco polare

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Plastica

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 27 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Connessione**

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Testo**

Stampa Con stampa "0 - 1"

Tipo di montaggio Montaggio in scatola a parete o da incasso

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base a bascula

**Adatto per**

cubyko

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì