



WNT964B

IP55

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

##### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

##### Υλικά

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

##### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

##### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

##### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

##### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

##### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

##### Παρεκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

##### Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "0 - 1"

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

##### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

##### Κατάλληλο για

cubyko

##### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι