



WNT974

IP55

**2 touches KNX pour 2 volets roulants cubyko gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
----------------------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui