



WNT974

IP55

2 touches KNX pour 2 volets roulants cubyko gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
 Couleur Gris
 Code RAL 7011
 Finition Mat
 Matériau Plastique
 Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
 Largeur 71 mm
 Profondeur 27 mm

Capacité

Nombre de modules 4

Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
 Résistance aux chocs IK IK05
 Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »
 Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
 Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
 REACh-sans SVHC Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui