



WNT974

IP55

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	27 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha	Alavanca com tranca
------------------------	---------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Impressão	Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação	Instalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim