



WNT974B

IP55

Bilanciere doppio con serigrafia frecce W.1 bianco polare

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciare

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Bianco polare

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Plastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 27 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Connessione

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Montaggio in scatola a parete o da incasso

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base a bascula

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH – SVHC free Si

Conformità ROHS Si