



WNT974B

IP55

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

### Υλικά

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 27 mm

### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βίδωμα bayonet

### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

### Κείμενο

Σήμανση Με επιτύπωση συμβόλου βέλους

Τρόπος εγκατάστασης Εγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήκτρο

### Κατάλληλο για

cubyko

### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι