



WNT982

IP55

## 2 touches KNX pour 1 volet roulant cubyko gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche double

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %  
Couleur Gris  
Code RAL 7011  
Finition Mat  
Matériau Plastique  
Traitement Non traité

#### Dimensions

Hauteur 71 mm  
Largeur 71 mm  
Profondeur 27 mm

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Raccordement

Type de connexion / prise Fermeture à baionnette

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP55  
Résistance aux chocs IK IK05  
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

#### Textes

Impression Avec symbole « Flèche »  
Mode d'installation Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer  
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec enjoliveur

#### Adapté à

cubyko

#### Durabilité

Sans halogène Oui  
REACH-sans SVHC Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui