



WNT982

IP55

Wip 2-voudig, W1, met pijlsymbool, L=op R=neer, grijs

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %
 Kleur Grijs
 RAL-kleur 7011
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Kunststof
 Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm
 Breedte 71 mm
 Diepte 27 mm

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluiting

Type connector/stekker Bajonetssluiting

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55
 Slagvastheid IK IK05
 Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

afdruk Met opgedrukt pijlsymbool
 Montagewijze Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
 Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп 2-voudig en serie-drukkноп 2-voudig

Identificatie

Samenstelling Baselement met toets

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
 REACH conform Ja
 RoHS conform Ja