



WNT982

IP55

Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola W.1 grigio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Grigio
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %
 Codice RAL 7011
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Plastica
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm
 Larghezza 71 mm
 Profondità 27 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Connessione

Tipo di connettore Chiusura a baionetta

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55
 Resistenza agli urti IK IK05
 Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo frecce
 Tipo di montaggio Montaggio in scatola a parete o da incasso
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base a bascula

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni Si
 Conformità REACH – SVHC free Si
 Conformità ROHS Si