



WNT982B

IP55

Wip 2-voudig, W.1, met pijlsymbool, L=op R=neer, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 27 mm

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluiting

Type connector/stekker Bajonetssluiting

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

afdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukkноп 2-voudig en serie-drukkноп 2-voudig

Identificatie

Samenstelling Baselement met toets

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja