




WUZ681

Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 rosso

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
| Tensione nominale | 230 V       |

##### Corrente

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 0 A |
|-------------------|-----|

##### Serie

|         |      |
|---------|------|
| Altezza | 5 mm |
|---------|------|

##### Potenza

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Corrente assorbita | 0,40 mA |
|--------------------|---------|

##### Materiali

|        |       |
|--------|-------|
| Colore | Rosso |
|--------|-------|

##### Illuminazione

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |