




WUZ687

Lampe rouge 12-24V 2 fils à câbler cubyko

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	12 - 12 V
Tension nominale	230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,4 mA
-------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	5 mm
Profondeur	14,00 mm

Puissance

Courant absorbé	0,40 mA
-----------------	---------

Installation, montage

Montage sur	Fond
-------------	------

Matières

Couleur	Rouge
---------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui