



WUZ690

Lampe bleue pour signalisation forme "L" 230V cubyko

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,0004 A
-------------------------	----------

Dimensions

Hauteur	11 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	14 mm

Puissance

Courant absorbé	0,40 mA
-----------------	---------

Matière

Couleur	Bleu
---------	------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Textes

Éclairage	Pour éclairage
Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui