



WNA021

IP55

Pulsdrukker (wissel), verlicht (blauw), W.1, grijs

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Toets
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V Voor verlichtings- en controlecircuit
Aansluitwijze	Met N-klem Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja