



WNA021



IP55



Pulsador inversor con indicador luminoso, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Altura 55 mm

Anchura 55 mm

Profundidad 41 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado
Montaje en superficie

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Con contacto de señal de retroalimentación No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.
Para circuito iluminación y control

Tipo de conexión Con borne N
Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí