



WNA021



IP55



puls. contatto di commutazione illuminato Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 41 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V
Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì