



WNA021



IP55



cubyko - Botão inversor c/sinaliz, cinz

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Cinzent
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	41 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
----------	------------------------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Iluminação	Com unidade LED azul de 230 V Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim