



WNA025B



IP55



Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschrift.feld beleuchtet,Schließer,W.1 IP55,p.weiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Wippe

Werkstoff

Farbe Polarweiß
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Tiefe 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1
Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
Stoßfestigkeit IK IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Anschluss mit Kabelschuh Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja