



WNA037B

IP55

Méca. Inter. à clé 3 positions non stables ass. saillie/encastré cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

Matière

Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour fixation par vissage

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui