



WNA037B



**Méca. Inter. à clé 3 positions non stables ass. saillie/encastré cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

**Commandes et indicateurs**

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

**Matière**

Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Type de commutation	1 pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Avec adaptateur de montage
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier Bornes d'entrée séparées pour HAUT et BAS
Fonction	Avec fonction poussoir

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Adapté à**

cubyko	
--------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui