



WNA037B



**Schlüssel-Schalter, 3 Pos. und Aufdruck '0', '1' und '2' AP, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ungleiche Schließung

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Mit Montageadapter
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden Getrennte Eingangsklemmen für Auf und Ab
Funktion	Mit Tastrastfunktion

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel
-----------------------	------------

**Ausstattung**

Abnehmbarer Schlüssel	Ja, in 0-Stellung
-----------------------	-------------------

**Geeignet für**

W.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja