Ficha técnica do produto
WNA037B



WNA037B

IP55

cubyko - Botão chave c/3 pos, branco

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	Semelhante ao RAL 9010

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos

Materiais

Acabamento	Mate
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	240 V

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP55
Recebe fechadura	Bloqueio diferente

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C

Texto

Modo de comutação	Unipolar
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Com adaptador de montagem
Função	Com função de bloqueio por toque

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso

Equipamento

A chave é removível	Sim, na posição 0

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Adequado para

Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar / Quadro para dispositivos de comutação domésticos

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim