



WNA044B

IP55



**Serientaster-Einsatz m. Wippe 2f., 2 Schließer, gem. Eingangskl., W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ein Zubehör

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja