



50763502



IP55



Taster AP Wechsler beleuchtet, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Wippe

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

Tiefe 61,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige
Leitungseinführung und Putzausgleich

Anschluss mit Kabelschuh Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im
Gehäuseboden

Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja