



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Invändig baksida	Matt

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	61,50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Med klor	Nej
Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtåligghet IK	IK08

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	För skruvfästning
Belysning	med 1 blå 230 V LED-enhet Till belysnings- och övervakningskrets
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Brytare läge	Omkoppling
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning

Lämplig för

cubyko

Hållbarhet

REACH-SVHC fri

Ja

RoHS-överensstämmelse

Ja
