



WH101302F

**Einsatz: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Befestigungsplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Blau

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 50.4 mm

Einbautiefe 13.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.3 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 0

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit eindeutiger Klemmenmarkierung

Montageart Zur Aufbau-Montage von Apparaten

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

**Geeignet für**

origin Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja