




WH101302E

Einsatz Leuchttaster mit Wechselkontakt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Blau

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 49.5 mm

Breite 59.6 mm

Tiefe 50.4 mm

Einbautiefe 13.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.3 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 0

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit eindeutiger Klemmenmarkierung

Montageart Zur Aufbau-Montage von Apparaten

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

Geeignet für

origin Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja