



WH108512F

Einsatz Kleinkombination: Leuchtschalter S3 + Typ 13 mit Befestigungsplatte

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	38.4 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Blau
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Glänzend

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Mit Signallampe	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----