



WH101102E

Insert interrupteur à poussoir Interrupteur S3 lumineux

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Bleu
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	49.5 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.4 mm
Diamètre	59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Textes

Mode de montage	Montage individuel ou associé
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----