



WH101002E

Insert avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Bleu

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 44.9 mm

Profondeur de montage 7.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec des marquages de bornes clairs

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui