



WH101003F

Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	49.5 mm
Tiefe	44.9 mm
Einbautiefe	7.6 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit eindeutiger Klemmenmarkierung
----------	-----------------------------------

Geeignet für

origin Aufputz	
----------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----