



WH101003F

**Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Matière**

Couleur	Bleu
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	49.5 mm
Profondeur	44.9 mm
Profondeur de montage	7.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Avec des marquages de bornes clairs
-------------	-------------------------------------

**Convient pour**

origin en saillie	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----