



WH101204F

**Einsatz: Leuchtschalter Schema 6 mit Befestigungsplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Blau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Adapterplatte
------------------	--------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----