



WH101003F

Einsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Blau |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
|------------------|--------------------------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 0 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 77 x 77 mm |
| Einbautiefe | 15.4 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37.3 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK02 |

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckklemme |
|-----------------------|-----------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|