



WH101003F

Einsatz: Leucht + Druckschalter Schema 1 (3+3) mit Befestigungsplatte

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Adapterplatte
------------------	--------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	15.4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm
Durchmesser	59.6 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----