



WH101204E

### Einsatz Leuchtschalter Schema 6

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

##### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

#### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

#### Abmessungen

Abmessungen	49.5 x 59.6 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.3 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----