



WH101001E

**Insert: Interrupteur lumineux S6**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Bleu
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	49.5 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm
Diamètre	59.6 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

**Textes**

Mode de montage	Montage individuel ou associé
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----