



WH101003E

**Insert: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Bleu
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	49,5 x 58 mm
Profondeur de montage	15,4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37,3 mm
Diamètre	59,6 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

**Textes**

Mode de montage	Montage individuel ou associé
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----